

PHILIPS

Plafón ventilador Olas 32
W (ventilador) +24 W (luz)

Ventilador de techo con
luz LED

3000/4300/6500 K

Negro

Mando a distancia

8720169370012



Luz dinámica con aire silencioso y confortable

La lámpara ventilador de techo Philips LED combina luz blanca regulable personalizable con la comodidad de un ventilador de techo de aspas anchas para un flujo de aire abundante. Crea fácilmente el ambiente perfecto en cualquier espacio con los ajustes de luz SceneSwitch y el mando a distancia.

Fácil de usar

- Disfruta de su uso durante todo el año

Efecto de iluminación de ambiente

- Plafón luminoso y cómodo

Control

- El mando a distancia permite un controlar de forma sencilla todas las funciones del ventilador de techo y la luz. Enciende o apaga la luz o el ventilador, elige entre tres velocidades de ventilador, alterna entre los ajustes de luz de SceneSwitch, usa la función de linterna o configura uno de los cinco temporizadores.

Destacados

Disfruta de su uso durante todo el año

Con modos de funcionamiento tanto para verano como para invierno, obtendrás la mejor configuración para hacer circular el aire en tu espacio durante todo el año.

Lámpara de techo luminosa pero cómoda

El ventilador de techo con luz LED de Philips ofrece una luz muy brillante, pero agradable, para tu hogar, que puedes controlar con el mando a distancia incluido o con un interruptor de pared.

Mando a distancia incluido

El mando a distancia permite controlar fácilmente todas las funciones del ventilador de techo y la luz. Enciende o apaga la luz o el ventilador, elige entre tres velocidades de ventilador, alterna cíclicamente por los ajustes de luz de SceneSwitch o los temporizadores.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Ventilador de techo con luz LED
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Mando a distancia

Otras características

- Corriente de la bombilla: 280 mA
- Eficiencia: 110 lm/W

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 5,5 kg
- Altura: 31 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 1.320 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2650@4300K
- Color de la luz: 3000/4300/6500
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8720169370012
- Peso neto: 5,5 kg
- Peso bruto: 8,2 kg
- Altura: 24,1 cm
- Longitud: 69,5 cm
- Anchura: 37 cm



Fecha de emisión:
2025-02-13
Versión: 0.138

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com