

PHILIPS

Regleta Projectline


Luminaria LED

Selecciona una temperatura mediante el interruptor de pared: 3000 K/6500 K/4000 K

Fácil de instalar con el enchufe, usa la temperatura de color predeterminada: 3000 K

90 cm

Se pueden conectar hasta 8 luminarias



8720169510388



Calidad profesional para tu proyecto

Regletas de iluminación LED energéticamente eficientes, LED profesionales para aplicaciones variadas. Las regletas ProjectLine favorecen el ahorro de energía y se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones. Nuestra nueva generación de regletas ahora permite seleccionar la temperatura de color más confortable entre las tres escenas predefinidas en función de la hora del día que prefieras. La regleta de iluminación es apta para montaje mural (horizontal) y en techo.

Solución sostenible

- Ahorro energético desde el momento de la conexión

Elige una iluminación de alta calidad

- Puedes confiar en la información del embalaje de Philips

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 30.000 horas

Destacados

Bajo consumo

Todas las lámparas de bajo consumo de Philips ahorran energía desde que el momento en el que se conectan. Usan menos kW a lo largo de su vida útil y, con ello, también reducen la factura de la luz. El nivel de ahorro energético varía en función del tipo de lámpara y de tecnología.

Calidad de confianza

Philips mantiene sus promesas sobre el rendimiento de las lámparas. Puedes confiar en la información del embalaje de Philips sobre el flujo luminoso, la vida útil y la potencia, que indica que son equivalentes a las lámparas incandescentes.

Vida útil prolongada de hasta 30.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 30.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color de la carcasa: Blanco RAL 9003
- Material de la carcasa: Policarbonato
- Acabado de cierre óptico/lente: Ópalo
- Material del cierre óptico/lente: Policarbonato

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C

Garantía

- Período de garantía: 2 años

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): >80
- Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%
- Color Code: 3000/4000/6500
- Flujo luminoso constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 3000, 4000, 6500
- Cromaticidad inicial: (0.44, 0.40)
- SDCM≤6
- Fuente de luz sustituible: No
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 120°
- Flujo luminoso: 1.120 lm
- Nivel máximo de atenuación: No aplicable
- Material óptico: Policarbonato
- Tipo de óptica: Ángulo del haz de 120°
- Rojo saturado (R9): <50
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 1,6
- Índice de deslumbramiento unificado CEN: 25
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 120 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Hotel y restaurante, Jardines y patios
- Características adicionales: ProjectLine, Sensor, Estanco al agua

Otras características

- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí
- Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Especificación de riesgo fotobiológico: 0,2 m

Potencia

- Tensión de entrada: 220 a 240
- Corriente de arranque: 5,69 A
- Tiempo de irrupción: 0,11 ms
- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

- Consumo de energía: 9,6 W
- Tolerancia de consumo de energía: +/-10%

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 32 mm
- Longitud global: 885 mm
- Anchura global: 20 mm

Especificaciones técnicas

- Cable: -
- Conexión: Conector de toma de red
- Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 35.000 h: 7,5 %
- Driver incluido: Sí
- Fixation material: -
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s
- Código de protección de entrada: IP20 | Protección contra dedos
- Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK02 | 0.2 J estándar
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 145
- Clase de protección IEC: Seguridad clase II
- Adecuado para conmutación aleatoria: Sí
- Regulable: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169510388
- Peso neto: 0,21 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 3,2 cm
- Longitud: 113,5 cm
- Anchura: 4 cm



Fecha de emisión:
2025-03-10
Versión: 0.205

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.