

# PHILIPS


Raindrop ulkoseinävalaisin  
60W E27 (ei sisällä  
lamppua)

myGarden

Ei sisällä lampua

Pronssi

Vesitiivis



01652/06/PN



## Nauti kauniista puutarhasta

Luo tunnelmaa ulkotilaan tällä kauniilla Philips myGarden -seinävalaisimella. Korkealaatuisesta alumiinista valmistettu energiatehokas valaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa ja soveltuu erinomaisesti puutarhaan tai terassille.

**Ota käyttöön helpokäyttöiset ulkovalaisimet**

- IP44 – säänkestävä

# Kohokohdat

## IP44 – säänkestävä



Tämä Philipsin PIR-tunnistin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. PIR-tunnistimen luokitus on IP44: se on

roiskeveesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Pronssi
- Materiaali: Alumiini

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Klassinen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,500 kg
- Korkeus: 42,8 cm
- Pituus: 30 cm
- Leveys: 38,1 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Verkkovirta: 50–60 Hz
- LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 60 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696169858
- Nettopaino: 1,5 kg
- Bruttopaino: 2,2 kg
- Korkeus: 43,3 cm
- Pituus: 27 cm
- Leveys: 27 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28  
Versio: 0.523

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)