

PHILIPS

Creek ulkoseinävalaisin
60W E27 (ei sisällä
lamppua)

myGarden

Ei sisällä lampua

Musta

Vesitiivis



15388/30/16



Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Luo sisäänkäyntiin kaunis yksityiskohta tällä mustalla Philips myGarden -seinävalaisimella. Se on valmistettu laadukkaasta alumiinista. Liiketunnistin sytyttää valaisimen, joten saavut kotiisi aina turvallisesti.

Valo toivottaa sinut tervetulleeksi

- Lämmin ja rauhoittava valo
- Helposti asennettava liiketunnistin

Täytä puutarhasi valolla

- Koristevalaisimet ulkokäyttöön
- Valitse perinteiseen tyyliin
- Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön
- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Valaise puutarhasi korkealaatuisilla valaisimilla

- Energiaa säästävä
- Tehokasta valoa

Ota käyttöön helpokäyttöiset ulkovalaisimet

- Säänkestävä

Kohokohdat

Lämmin ja rauhoittava valo

Liiketunnistin sytyttää valaisimen automaattisesti, kun saavut kotiin ja kun joku tulee vierailulle.

Helposti asennettava liiketunnistin



Yksinkertaisen asennuksen ansiosta on helppo valita, milloin tunnistin sytyttää valot, ja miten pitkään ne pysyvät päällä.

Koristevalaisimet ulkokäyttöön

Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla esiin katseen vangitsevia kohtia, valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai luomalla täydellisen tunnelman ikimuistosiin hetkiin ystävien ja perheen parissa. Siksi Philips on luonut myGarden-sarjan, johon kuuluu kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia, joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat sinua tuomaan ulkotilasi parhaat puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.

Valitse perinteiseen tyyliin

Tämä Euroopassa suunniteltu valaisin soveltuu ainutlaatuisen muotoilun ansiosta erinomaisesti perinteisen tyylin luomiseen.

Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terrassin seinälle.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Tehokasta valoa

Tämä ulkovalaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa, joka valaisee koko puutarhan tai terrassin.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojuattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Alumiini

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Klassinen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,717 kg
- Korkeus: 28,5 cm
- Pituus: 17,5 cm
- Leveys: 20 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: 50–60 Hz
- LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 60 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291443605
- Nettopaino: 0,72 kg
- Bruttopaino: 0,94 kg
- Korkeus: 25,9 cm
- Pituus: 18,3 cm
- Leveys: 21,8 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-11
Versio: 0.570

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com