

# PHILIPS

Arbour  
ulkoseinävalaisin 6W

myGarden


2700K

Antrasiitti

Tunnistin; vesitiivis



16461/93/16



## Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Philips Arbour on ulkokäyttöön suunniteltu LED-seinävalaisin, jossa on antrasiitinharmaat, kestävästä painevaletusta alumiinista valmistetut kehykset ja liiketunnistin. Valaisin valaisee tehokkaasti ulkotilat lämpimän valkoisella valolla.

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Käyttöikä jopa 25 vuotta
- Lämmin valkoinen valo
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

### Suunniteltu puutarhaan

- Valaisimeen sisältyy liiketunnistin mukavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi
- IP44 – säänkestävä

# Kohokohdat

## Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

## Korkealaatuinen LED-valo




Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-tekniikka on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

## Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tämän Philipsin LED-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu kestää jopa 25,000 tuntia (vastaa 25:tä vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

## Lämmin valkoinen valo



Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

## Tuotteessa liiketunnistin



Liiketunnistin toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin ja ilmoittaa, kun joku on tulossa. Kun tunnistin havaitsee liikettä, lamppu syttyy automaattisesti.

**IP44 – säänkestävä**

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa olosuhteissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaa kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP44: se on

roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

## Tekniset tiedot

**Muotoilu ja pinnoitus**

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Alumiini

**Ympäristöystävällisyys**

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

**Lisäominaisuus/lisävaruste mukana**

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

**Puutarha**

- Puutarha: Puutarha & terassi

**Valon ominaisuudet**

- Värintoistoindeksi (CRI): 90

**Yleistä**

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Tunnistin, Vesitiivis

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,695 kg
- Korkeus: 22,1 cm
- Pituus: 16,6 cm
- Leveys: 7,5 cm

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 600
- Valon väri: 2700
- Verkkoviirta: 220–240
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden lukumäärä: 1

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718696131251
- Nettopaino: 0,7 kg
- Bruttopaino: 0,82 kg
- Korkeus: 24,1 cm
- Pituus: 8,6 cm
- Leveys: 17,6 cm
- Tuotekoodi (12NC): 915005193901



Julkaisupäivä: 2024-06-17  
Versio: 0.461

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)