

PHILIPS

Hoverfly ulkoseinävalaisin
60W E27 (ei sisällä
lamppua)

myGarden

Ei sisällä lampua

Musta

Vesitiivis



17237/30/PN



Upeita hetkiä ulkona

Musta Philips myGarden -seinävalaisin tuo vintage-tyyliä ulkotiloihin. Laadukkaista materiaaleista valmistettu musta retrohenkinen valaisin sopii täydellisesti jokaiseen tyyliin.

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- Laadukkaat materiaalit

Erityisominaisuudet

- Säänkestävä

Nauti elämästä ulkona

- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

Kohokohdat

Laadukkaat materiaalit

Philips-ulkovalaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu ja kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

Luo tyylikäs tunnelma

Ulkoseinävalaisimen suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti ulkotiloihin ja täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Alumiini

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöään päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Klassinen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,967 kg
- Korkeus: 22,4 cm
- Pituus: 22,2 cm
- Leveys: 24,8 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: 50 Hz
- LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 60 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696156803
- Nettopaino: 0,97 kg
- Bruttopaino: 1,39 kg
- Korkeus: 26,3 cm
- Pituus: 23,8 cm
- Leveys: 26,8 cm



Julkaisupäivä: 2024-11-21
Versio: 0.465

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com