

PHILIPS

Shadow
ulkoseinävalaisin 4,5W

myGarden

2700K

Antrasiitti

Vesitiivis



17351/93/PO



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Philips Shadow LED -seinävalaisin on vaikuttava näky ulkoseinällä. Sen älykäs suorakulmainen muotoilu valaisin valaisee seinän upeasti ylös- ja alaspäin suuntautuvalla lämpimällä valkoisella LED-valolla.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Yhteensopiva seinähimenttimien kanssa
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Helppo asentaa
- Säänkestävä
- Käyttöikä jopa 30 vuotta

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo

Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Yhteensopiva seinähimenttien kanssa



Tämän Philips-valaisimen kirkkautta voi säätää seinähimenttimellä (ei sisälly toimitukseen). Se on helppo tapa esimerkiksi muuttaa huoneen tunnelmaa tai korostaa jotain kohtaa kodista.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Helppo asentaa



Valaisimen asentaminen voi olla joskus hankalaa, mutta Philips ulkovalaisinten asennus on tehty mahdollisimman helpoksi. Valaisimen mukana toimitetaan torx-avain asennusta varten.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Pitkäkestoinen (30 vuotta)



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 30 000 tuntia (vastaa 30 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Alumiini

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöään päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,565 kg
- Korkeus: 22,4 cm
- Pituus: 9,5 cm
- Leveys: 7,7 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1000 lm
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 4.5 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden lukumäärä: 2

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696158845
- Nettopaino: 0,56 kg
- Bruttopaino: 0,64 kg
- Korkeus: 23,7 cm
- Pituus: 8,9 cm
- Leveys: 10,3 cm
- Tuotekoodi (12NC): 915005377301

