

# PHILIPS

Twirly kattovalaisin  
17W

Kattovalaisimet

2700K

Harmaa



31815/87/16



## Sisusta kotisi valolla

Luo huoneeseen luonnollista tunnelmaa Philips myLiving Twirly -LED-kattovalaisimen avulla. Se hohtaa epäsuoraa, lämpimän valkoista valoa huoneen joka sopukkaan. Valaisimen voi kiinnittää joko kattoon tai seinään.

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Käyttöikä jopa 15 vuotta
- Lämmin valkoinen valo
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

### Erityisominaisuudet

- Voi kiinnittää seinälle tai kattoon

### Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

# Kohokohdat

## Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

## Korkealaatuinen LED-valo




Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-teknikka on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

## Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000 tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

## Lämmin valkoinen valo




Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

## Seinä- ja kattokiinnitys



Voit kiinnittää valaisimen seinälle tai kattoon mieleesi mukaan.

## Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

## Luo tyylikäs tunnelma



Valon suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti sisustukseen ja täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Harmaa
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi seinään tai kattoon: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 142 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,47 kg
- Korkeus: 6,5 cm
- Pituus: 34,7 cm
- Leveys: 34,7 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 102 W
- Halkaisija: 347 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1700
- Hehkulampputekniikka: LED, 240 V
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718696122853
- Nettopaino: 0,47 kg
- Bruttopaino: 0,75 kg
- Korkeus: 6,7 cm
- Pituus: 39,4 cm
- Leveys: 39,4 cm



Julkaisupäivä: 2025-03-18  
Versio: 0.670

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)