

PHILIPS


Wawel
kattovalaisin 20W

Kattovalaisimet

4000/6500/2700K

Valkoinen

Himmennettävä;SceneSwitch



31822/31/P5



Laadukas valaistus viihtyisään kotiin

Philips myLiving WAWEL LED -kattovalaisimessa on integroitu LED-valonlähde, joka optimoi valovirran ja valaistuksen tasaisuuden. Voit hallita sen kirkkautta vaiheittain mielialasi mukaan ja hyödyntää kätevää säätöjen tallennusta.

Valotehoste

- Valo jakaantuu tasaisesti

Edistyksellinen LED-valo

- Säädettävä 2 700–6 500 K

Energiaa säästävä

- Säästää energiaa 80 % verrattuna perinteisiin valonlähteisiin

Kohokohdat

Valo jakaantuu tasaisesti



Säästää energiaa 80 %



Säädettävä



Säästä rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiolamppuun. Se maksaa itsensä takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Vähennä energiakuluja ja säästä heti.

Tämä lamppu on säädettävä. Voit säätää sen haluamasi valon värin mukaiseksi lämpimästä valkoisesta (2 700 K) viileään päivänvaloon (6 500 K).

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, SceneSwitch

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 160 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,72 kg
- Korkeus: 6,6 cm
- Pituus: 38 cm
- Leveys: 38 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 380 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2000
- Valon väri: 4000/6500/2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Vaiheittainen himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696162781
- Nettopaino: 0,72 kg
- Bruttopaino: 1,18 kg
- Korkeus: 42,6 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 42,6 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.444

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com