

PHILIPS

Canaval
kattovalaisin 18W

Kattovalaisimet

4 000 K

Valkoinen

Himmennettävä; SceneSwitch



32809/31/P3



Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta

Philips Canaval -LED-kattovalaisin on perinteinen, kaikenlaisiin sisustuksiin sopiva valkoinen valaisin. Tämä laadukas valaisin on kestävä ja energiatehokas. Voit valita kotisi tunnelmaan sopivan kirkkauden vaiheittaisella himmennyksellä.

Helppokäyttöinen

- Sileä pinta takaa helpon puhdistuksen

Valotehoste

- Valo jakaantuu tasaisesti

Ympäristöystävälliset valausratkaisut

- Käyttöikä jopa 15 vuotta

Edistyksellinen LED-valo

- Suuri valovirta

Energiaa säästävä

- Kiinteä LED osana järjestelmää
- Säästää energiaa 80 %

Kolme valoasetusta

- Muuta tunnelmaa nykyisellä valokatkaisimellasi

Kohokohdat

Helppohoitoinen



Valo jakaantuu tasaisesti



Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000 tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Suuri valovirta

Laadukas valo ja suuri valoteho. Neljänkymmenen asteen kulma on täydellinen kohdevalaistukseen.

Integroitu LED-valonlähde



Todella luotettava valonlähde. Integroidun LED-valonlähteen ansiosta voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Säästää energiaa 80 %



Säästää jopa 80 % energiaa verrattuna vakiohehkulamppuihin.

SceneSwitchin kolme valoasetusta

Himmennä valoa ilman himmennintä SceneSwitchin kirkkauden säätötoiminnolla. Voit vaihdella kolmen kirkkaustason välillä kätevästi nykyisellä kytkimellä.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, SceneSwitch

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 150 mA
- Tehokkuus: 116 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,66 kg
- Korkeus: 6,7 cm
- Pituus: 35 cm
- Leveys: 35 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 350 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2100
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Vaiheittainen himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696169278
- Nettopaino: 0,66 kg
- Bruttopaino: 0,97 kg
- Korkeus: 38,6 cm
- Pituus: 7,2 cm
- Leveys: 38,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.905

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com