

PHILIPS

Donegal
upotettava valaisin

Upotettavat valaisimet

Ei sisällä lampua

Mattakromi

8718696160893



Luo tyylikäs valaistus

Philips Donegal upotettava kohdevalaisin on valmistettu korkealaatuisesta ja helppohoitoisesta materiaalista, joka ei kerää pölyä eikä ruostu. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philips GU10 LED- lampulla.

Helppokäyttöinen

- Säädetty spottipää

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Ei pölyä, ei ruostetta

Ensiluokkainen laatu

- Helppo puhdistaa

Kohokohdat

Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

Ei pölyä, ei ruostetta

Upotettavan spottivalaisimen pölyä keräämätön ja ruostumaton pinnoite pidentää tuotteen käyttöikää.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Mattakrominen
- Materiaali: Synteettinen

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöään päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,248 kg
- Aukon pituus: 7.0 cm
- Aukon leveys: 7.0 cm
- Korkeus: 4 cm
- Pituus: 9 cm
- Leveys: 9 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696160893
- Nettopaino: 0,25 kg
- Bruttopaino: 0,36 kg
- Korkeus: 308 mm
- Pituus: 103 mm
- Leveys: 53 mm
- Tuotekoodi (12NC): 915005423531



Julkaisupäivä: 2024-07-25
Versio: 0.177

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com