

PHILIPS


Valonauha 5 m RGB

Valonauhat


RGB

Läpinäkyvä

Himmennettävä;RGB



8718696164242



Saa tila hehkumaan suosikkiväreissäsi Philips LED -valonauhoilla

Philips LED -valonauhalla muutat huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. Valoa voi himmentää ja valon väriä vaihtaa kätevästi tuotteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä. Tuote on helppo asentaa ja tarvittaessa lyhentää haluttuun pituuteen.

Helppo asentaa

- Leikkaa sopivan pituiseksi

Helppo asennus

- Helppo asennus

Ohjaus

- Mukana käyttöä helpottava kaukosäädin

Kohokohdat

Leikkaa sopivan pituiseksi

Lyhennä valonauha helposti tilaan sopivaksi. Valonauhan merkit osoittavat kohdan, josta sitä voi lyhentää.

Helppo asennus

Valonauhamme on hyvin helppo asentaa. Kytke pistorasiaan ja nauti upeasta valosta! Kaikki tarvittava sisältyy pakkaukseen.

Mukana käyttöä helpottava kaukosäädin

Valitse haluamasi valon värit, himmennystasot ja esiasetetut valoasetukset.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Läpinäkyvä
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: Kyllä
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 45

Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Valonauhat
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, RGB-värit

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 200 mA
- Tehokkuus: 20 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,205 kg
- Korkeus: 0,26 cm
- Pituus: 500 cm
- Leveys: 1 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
 -
- Valon väri: RGB
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Vaiheittainen himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

8718696164242

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696164242
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,32 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 5,5 cm
- Leveys: 16 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.443

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com