

PHILIPS

Pomeron upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

4 000 K

White

Himmennettävä



8718696173824



Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma säätämällä kirkkautta. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalossa on kolme kirkkausasetusta, jotta voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Himmennintä ei tarvita, ja valaisin toimii ilman erikoisasennusta tavallisella valokytkimellä.

Sopii sisätiloihisi

- Koristeellinen metallipinta

Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Turvallisuus

- Ei haitallista UV-säteilyä

Ohjaus

- Vaiheittainen himmennys

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Koristeellinen metallipinta

Nykyaikainen metallipinta luo modernin ilmeen.

Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

Ei haitallista UV-säteilyä

Tuote on suunniteltu estämään kaikki mahdollisesti haitallinen UV-säteily.

Vaihteittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma valitsemalla mieleisesi eri himmennystasoista.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 7 500

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 30 °
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 60 mA
- Tehokkuus: 57 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,127 kg
- Aukon pituus: 7.0 cm
- Aukon leveys: 7.0 cm
- Korkeus: 6,2 cm
- Pituus: 9 cm
- Upotussyvyys: 3,15 cm
- Leveys: 9 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 107,4 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 450
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Vaiheittainen himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä

- Mukana toimitettavan lampun teho: 7
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696173824
- Nettopaino: 0,13 kg
- Bruttopaino: 0,19 kg
- Korkeus: 8,8 cm
- Pituus: 9,3 cm
- Leveys: 9,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.303

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com