

PHILIPS

Hehkulampun
kirkas 60 W G93 E27

LED

2700K


806 lm

15 000 h

Ei himmennettävä



8718696742457



Lamppu vertaansa vailla

Tuttu muoto miellyttää silmää. Lamppu näyttää perinteiseltä hehkulamputta, mutta käyttää noin 80 prosenttia vähemmän energiaa. Leveän keilakulman ansiosta valo jakautuu täydellisen tasaisesti.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit

tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-vakiolamput yleisvalaistukseen sopivat täydellisesti huoneen valaisemiseen.

Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

LED Classic -lamput perustuvat tavalliseen LED-energiansäästötekniikkaan. Nyt saatavana on retrotyylinen lamppu, jossa huippumoderni tekniikka yhdistyy vintage-muotoiluun.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Pallo
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Kirkas
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 14 cm
- Leveys: 9,5 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Väriämpötila (nim.): 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 115,00 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 115 lm/W
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: Perus LED, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- Tilauskoodi: 871869674245700
- Tuotteen nimi: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 7 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Virrankulutus: 7 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): E

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 14 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1825194
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Välyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60 Hz
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: E27

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696742457
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,15 kg
- Korkeus: 19,5 cm
- Pituus: 10,4 cm
- Leveys: 10,4 cm

