

PHILIPS

Moire kattovalaisin
6W

Kattovalaisimet

2700K

Valkoinen



8718699681036



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimien valo on suunniteltu ennen kaikkea silmien mukavuutta ajatellen

Valotehoste

- Tässä kattovalaisimessa on lomiteltu optiikka, joka jakaa valon älykkäästi valaistuskokemuksen parantamiseksi. Valaisimen linssissä on pyramidinmuotoinen mikrorakenne, joka hajauttaa ja jakaa tasaisesti valoa vähentäen silmien rasitusta.

Helppo nauttia

- Helppo asentaa

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- Helppo puhdistaa

Kohokohdat

Lomiteltu optiikka

Tässä kattovalaisimessa on lomiteltu optiikka, joka jakaa valon älykkäästi valaistuskokemuksen parantamiseksi. Valaisimen linssissä on pyramidinmuotoinen mikrorakenne, joka hajauttaa ja jakaa tasaisesti valoa vähentäen silmien rasitusta.

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Pyöreä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,2 kg
- Korkeus: 5 cm
- Pituus: 22 cm
- Leveys: 22 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 220 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 600
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

8718699681036

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699681036
- Nettopaino: 0,18 kg
- Bruttopaino: 0,35 kg

- Korkeus: 25,1 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 25,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-03-04
Versio: 0.455

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com