

# PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu  
kirkas 40W B35 E14 x2

LED


2700K

470 lm

15 000 h



8718699777616



## Lämmin valkoinen valo ilman kompromisseja valon laadun suhteen

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

### **Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille**

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### **Luo juuri sinulle sopiva valaistus**

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

### **Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä**

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

# Kohokohdat

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-vakiolamput yleisvalaistukseen sopivat täydellisesti huoneen valaisemiseen.

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

### Polttimon mitat

- Korkeus: 9,7 cm
- Leveys: 3,5 cm

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

### Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöönsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

### Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

### Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 109 lm/W

### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699777616
- Tilauskoodi: 871869977761600
- Tuotteen nimi: LED classic 40W B35 E14 WW CL NDRF2SRT6

### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.41
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 4,3 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

8718699777616

#### Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 9,7 cm

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 387402

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699777616
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 8,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-12  
Versio: 0.266

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)