

PHILIPS

Kynttilälamppu
60W P48 E14

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8719514309647



Viimeisimmät LED-valot koteihin

Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen sisätiloihin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoike: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 9,5 cm
- Leveys: 4,8 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 115 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514309647
- Tilauskoodi: 871951430964700
- Tuotteen nimi: LED 60W P48 E14 WW FR ND 1SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0,51
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 7 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 9,5 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 453237

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514309647
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm

