

# PHILIPS

Doris kattovalaisin  
17W

Kattovalaisimet

2700K

Musta

Vesitiivis



8719514326606



## Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimien valo on suunniteltu ennen kaikkea silmien mukavuutta ajatellen.

### Helppo nauttia

- Helppo asentaa

### Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa
- Helppo puhdistaa

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

## Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkyksen, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone, Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 142 mA
- Tehokkuus: 88 lm/W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,57 kg
- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 31,3 cm
- Leveys: 31,3 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

#### Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 313 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1500
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP44

- Turvallisuusluokka: Luokka I

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514326606
- Nettopaino: 0,49 kg
- Bruttopaino: 0,82 kg
- Korkeus: 10 cm
- Pituus: 35 cm
- Leveys: 35 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28  
Versio: 0.348

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)