

PHILIPS


Planet upotettava
valaisin

Upotettavat valaisimet

2 200–2 700 K

White

Himmennettävä



8719514328631



Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpää valo on.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin himmennettävillä ja upotettavilla LED WarmGlow Dimmable -kohdelampuilla. Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpi valo.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 33 mA
- Tehokkuus: 71 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,195 kg
- Aukon pituus: 6.8–7.8 cm
- Aukon leveys: 6.8–7.8 cm
- Korkeus: 4,8 cm
- Pituus: 4,8 cm
- Upotussyvyys: 0,4 cm
- Leveys: 9,2 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Halkaisija: 92 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Valon väri: 2200–2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514328631
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 10,5 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 17,6 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002663633



Julkaisupäivä: 2024-07-25
Versio: 0.233

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com