

# PHILIPS

Magneos alasvalo  
12W, 210 mm

Kattovalaisimet

4 000 K

Valkoinen



8719514328860



## Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philips LED Slim -alasvalo antaa luonnonvaloa muistuttavan yleisvalaistuksen. Se sopii erityisesti alaslaskettuihin kattoihin ja luo tyylikkään vaikutelman. Miellyttävä valo silmillesi.

### Helppo nauttia

- Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton ja ympäristöön sulautuva valaisin.
- Helppo asentaa

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

### Materiaali ja viimeistely

- Laadukas metallimateriaali

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

# Kohokohdat

## Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut malli


### Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

### Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Laadukas metallimateriaali



Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

### Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 25 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 12 500

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

**Muut ominaisuudet**

- Lampun virta: 110 mA
- Tehokkuus: 112 lm/W

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,36 kg
- Korkeus: 2,8 cm
- Pituus: 21 cm
- Leveys: 21 cm

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Halkaisija: 210 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:  
1350
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho:  
12
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8719514328860
- Nettopaino: 0,43 kg
- Bruttopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 22 cm
- Pituus: 3,3 cm
- Leveys: 21,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-01-28  
Versio: 0.419

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)