

PHILIPS

Filamenttilamppu
kirkas 60W A60 E27

UltraEfficient

3000 K

840 lm

50 000 h

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343788



Kirkkaat LED- kynttilälamput luovat kaunista sähkettä kotiisi

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti kirkkaat hehkulamput.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Lasista valmistettu klassinen LED-valaisin

Kohokohdat

Säästää energiaa jopa 90 %

LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 90 % energiaa verrattuna vakiopolttimoihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuotta.

Kirkkaasta lasista valmistettu malli

Tuttu muoto, odottamasi suorituskyky. Kirkkaasta lasista valmistetut klassiset mallit, jotka imitoivat perinteisten polttimoiden kauniisti säkenöivää valoa, sopivat täydellisesti kotiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Lampun materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,5 cm
- Leveys: 6 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 500 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 840 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: UltraEfficient, EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 210 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514343788
- Tilauskoodi: 871951434378800
- Tuotteen nimi: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,5 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1370029

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514343788
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003066701



Julkaisupäivä: 2024-07-25
Versio: 0.374

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com