

PHILIPS

Kynttilälamppu 4,9 W
(vastaa 40 W) C37 E14

Älyvalaistus

Säädettävä valkoinen

Muovi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä



8719514372382



Valitse lämmin tai viileä valkoinen valo

Lisää lämpimän tai viileän valkoista valoa kattokruunuihin Philipsin Smart LED 14 -älylampulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Energiankulutuksen valvonta
- Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Valaisutilat

- Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat
- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.

Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskäytävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

Automatisoiva valaistus ajastuksella

Automatisoiva valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.

Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Käytä WiZ-sovelluksen valmiita hyvinvointiominaisuuksia ja noudata vuorokausirytmisi parhaiten sopivaa valaistusmallia vuorokauden aikana. WiZ huolehtii siitä, että saat kirkasta päivänvaloa silloin, kun sinun on oltava energinen ja keskittynyt, ja vaihtaa valon vähitellen lämpimän valkoiseksi, jotta sinun on helpompaa rentoutua ja nukkua hyvin.

Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat

Luo tilanteeseen parhaiten sopiva tunnelma valitsemalla haluamasi valkoinen valo virkistävästä viileästä pehmeään lämpimään valkoiseen ulottuvasta laajasta alueesta, tai valitse jokin valmis asetetus, kuten Focus tai Relax.

Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: C37
- Pistoke: E14
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Matta
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Polttimon mitat

- Korkeus: 11,6 cm
- Paino: 0,045 kg
- Leveys: 3,9 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värlämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA
- Tehokkuus: 95 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372382
- Tilauskoodi: 871951437238200
- Tuotteen nimi: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 4,9 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 11,6 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Mitoitusteho: 4.9 W

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901101

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514372382
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002448721

