

# PHILIPS

Lamppu 8 W (vastaa  
60 W) A60 E27

Älyvalaistus

Lämmin valkoinen


Muovi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai  
äänellä



8719514372566



## Valitse kodikas, lämpimän valkoinen valo

Tuo kotiisi lämpimän valkoista valoa himmennettävällä E27-kantaisella Philips Smart LED dimmable -älylampulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai äänikomennoin.

### Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

### Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

### Älykkäät ominaisuudet

- Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.
- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Energiankulutuksen valvonta

### Valaisutilat

- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.
- Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

# Kohokohdat

## Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskäytävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

## Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

## Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

## Älykäs himmennys

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.

## Automatisoi valaistus ajastuksella

Automatisoi valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

## Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.

## Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

## Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

Luo viihtyisä ilmapiiri lämpimällä valkoisella valolla. Voit mukauttaa älyvalon helposti päivittäisiin toimiisi.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Matta
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa

## Polttimon mitat

- Korkeus: 12,2 cm
- Paino: 0,06 kg
- Leveys: 6 cm

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000 tuntia

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Pehmeä valkoinen
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372566
- Tilauskoodi: 871951437256600
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6

### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 8 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F

### Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12,2 cm

### Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Mitoitusteho: 8 W

### Huolto

- Takuu: 2 vuotta

### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 584554

### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514372566
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002450221

