

# PHILIPS

Splay  
pylväsvalaisin 12W

Ulkovalaisimet

4 000 K

Antrasiitti

Vesitiivis

8719514417779



## Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Antrasiitin värisessä Philips Splay -pylväsvalaisimessa on tyylikäs muotoilu. Se valaisee ja piristää sisäänkäyntiä pehmeällä hajautetulla valolla. Viileän valkoinen sävy tuo kimaltelevaa eloa seurusteluun tarkoitetuille alueille, ja korkealaatuinen valo miellyttää silmää.

### **Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut**

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

### **Tuo muotoilua puutarhaasi**

- Moderni ulkovalaistus

### **Edistyksellinen LED-valo**

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

### **Ensiluokkainen laatu**

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

### **Tarkoitettu ulkokäyttöön**

- IP44 – säänkestävä

### **Erityisominaisuudet**

- Tehokasta valoa

8719514417779

**Laadukasta valoa**

- Viileän valkoinen valo (4 000 K)

# Kohokohdat

## Käyttöikä jopa 25 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaisuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

## Moderni ulkovalaistus

Vaikuttavien, rohkeiden ja minimalististen Philips-ulkovalaisimien moderni tyyli on täydellinen lisä pihoille ja pihapoluille.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

## Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit



Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

## IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

## Tehokasta valoa

Tämä Philips-ulkovalaisin valaisee tehokkaasti koko puutarhan tai terassin.

## Viileän valkoinen valo (4 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa viileää valkoista valoa, jonka värielämpötila on 4 000 K.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Alumiini

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä korkeus: ei
- Säädettävä spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: ei
- Sopii täydellisesti pysty- tai vaakakiinnitykseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: ei
- Sopii hyvin pystykiinnitykseen: ei
- Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi seinään tai kattoon: ei
- Kääntyvä pää (vasen-oikea): ei
- Kannettava: ei
- Mukana verkkolaite: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Kääntyvä pää (ylös-alas): ei
- Mukana UK-virtapistoke: ei
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Vedenpitävä: Kyllä
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

### Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,02 kg
- Korkeus: 60 cm
- Pituus: 12 cm
- Leveys: 16 cm

### Huolto

- Takuu: 5 vuotta

### Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200
- Valon väri: 4000
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514417779
- Nettopaino: 1,02 kg
- Bruttopaino: 1,19 kg
- Korkeus: 68 cm
- Pituus: 13 cm
- Leveys: 13 cm

