

PHILIPS

Kannettava
peilivalaisin

Kannettavat valaisimet

5 000 / 4 000 / 3 000 K

Vaaleanpunainen

Himmennettävä

8719514420458



Silmillesi sopiva LED- valo

Vankan muotoilun ja optimaalisen suorituskyvyn ansiosta Philips LED Performance -pöytävalaisin on täydellinen valaisin, joka valaisee laadukkaasti ja kirkkaasti kaikki kodin tilat. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä.

Valotehoste

- SceneSwitch-värienvaihto

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Ohjaus

- Vaiheittainen himmennys

Kohokohdat

SceneSwitch-värienvaihto

SceneSwitch-värienvaihdon avulla voit luoda kotiisi halutun tunnelman. Valitse virkeyttä lisäävä viileä päivänvalo tai viileä valkoinen valo ja rentoudu lämpimän valkoisessa valossa. Kuluttajat voivat nyt hallita kotinsa valaistusta päivittäisten toimien mukaan.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota

miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Vaiheittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma valitsemalla mieleisesi eri himmennystasoista.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Vaaleanpunainen
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 95

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kannettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 900 mA
- Tehokkuus: 17 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,74 kg
- Korkeus: 28,2 cm
- Pituus: 19,5 cm
- Leveys: 8,8 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 60
- Valon väri: 5000/4000/3000
- Verkkovirta: 5 V
- Himmennettävä valaisin: Vaiheittainen himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III

8719514420458

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514420458
- Nettopaino: 0,74 kg
- Bruttopaino: 1,14 kg

- Korkeus: 31,7 cm
- Pituus: 9,8 cm
- Leveys: 22,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-05
Versio: 0.510

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com