

# PHILIPS

Mauve  
kattovalaisin 16W

Kattovalaisimet

2700K

White

Liiketunnistin



8719514431843



## Liiketunnistimella varustettu valaisin tuo mukavuutta ja säästää energiaa

Enemmän mukavuutta ja tehokasta energiansäästöä. Philipsin liiketunnistimella varustettu LED-kattovalaisin syttyy ja sammuu liiketunnistimen avulla, joten voit astua huoneeseen valokytkintä hapuilematta. Laaja havaintoalue ja heti syttyvä LED-valotekniikka pitää huolen siitä, että valot palavat kotonasi vain, kun niitä tarvitaan.

### Helppo nauttia

- Automaattisen liiketunnistimen ansiosta valaisin syttyy automaattisesti ihmisten kävellessä sen lähellä.
- Helppo asentaa

### Kestävyys

- Energiaa säästävä

# Kohokohdat

## Integroitu liiketunnistin Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai

kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

## Energiaa säästävä

Säästää energiaa – mikä on hyväksi lompakolle on hyväksi myös ympäristölle

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Tunnistin

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 140 mA
- Tehokkuus: 106 lm/W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 7,2 cm
- Pituus: 32 cm
- Leveys: 32 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 320 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1700
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 16
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514431843
- Nettopaino: 0,48 kg
- Bruttopaino: 0,79 kg
- Korkeus: 34,2 cm
- Pituus: 8,2 cm
- Leveys: 34,2 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003195801



Julkaisupäivä: 2024-07-25  
Versio: 0.253

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)