

# PHILIPS

Runner  
kohdevalaisin 4x

Kattoon/seinään asennettavat  
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampua

Musta

ClickFix

8719514435353



## Mutkattomaan elämänmenoon

Tämä industrial-tyyliä henkivä, pieni ja litteä kohdevalaisin sopii täydellisesti moderniin sisustukseen. Musta alumiinirunko täydentää tyylikkäästi kahdesta spotista koostuvaa valonlähdettä. Upea sisustuselementti, jossa on kääntyvät lamput.

### Täydennä kotisi sisustusta

- Eleganti ja nykyaikainen muotoilu

### Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin
- Eleganti musta

### Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukkaat materiaalit

# Kohokohdat

## **Moderni ilme** **Säädettävä spottivalaisin**



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

## **Elegantti musta**

Ajaton ja elegantti musta on eebenpuun sävyinen väri.

## **Laadukkaat materiaalit**

Valaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien kuluttuakin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöään päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä korkeus: ei
- Säädettävä spotti: Kyllä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: ei
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti pysty- tai vaakakiinnitykseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: Kyllä
- Sopii hyvin pystykiinnitykseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi seinään tai kattoon: ei
- Kääntyvä pää (vasen-oikea): ei
- Kannettava: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Kääntyvä pää (ylös-alas): Kyllä
- Mukana UK-virtapistoke: ei
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Vedenpitävä: ei
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- Lisäominaisuudet: ClickFix

#### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,16 kg
- Korkeus: 10,9 cm
- Pituus: 24 cm
- Leveys: 24 cm

#### Huolto

- Takuu: 2 vuotta

#### Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:  
–
- Verkkovirta: AC 220–240
- LED: ei
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho:  
20W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 20 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 4

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514435353
- Nettopaino: 1,16 kg
- Bruttopaino: 1,39 kg
- Korkeus: 25,1 cm
- Pituus: 11,3 cm
- Leveys: 25,3 cm

