

# PHILIPS

## LED-putki EM T8

LED

1 200 mm

6 500 K

G13



8719514444331



# Kestävä LED-työpistevalaistus ja erinomainen valon laatu

Philips LED-valoputki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-valoputki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 50 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

### Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 15 vuotta.

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Korvaa lineaariset loisteputket ja sopii täydellisesti nykyisiin valaisimiisi. Kytke ja ota käyttöön – uutta johdotusta ei tarvita.

# Kohokohdat

Säästää yli 50 prosenttia energiaa loisteputkiin verrattuna

Jopa 15 000 tunnin käyttöikä Helppo ja nopea asentaa

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T8
- Pistoke: G13
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Polttimon mitat

- Korkeus: 121,2 cm
- Leveys: 2,8 cm

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 240 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 6500 K
- Valovirta: 1600 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 865 | CCT of 6500K

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 100 lm/W

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514444331
- Tilauskoodi: 871951444433100
- Tuotteen nimi: LED T8 1200mm 16W G13 CDL 1CT/4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 16 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

## Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 121,2 cm

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 491854
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: EM

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514444331
- Nettopaino: 0,22 kg
- Bruttopaino: 0,27 kg
- Korkeus: 127,7 cm
- Pituus: 3,1 cm
- Leveys: 3,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-03-10  
Versio: 0.478

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)