

PHILIPS


Mimosa
ulkoseinävalaisin 7W

Ulkovalaisimet

2700K

Antrasiitti

Vesitiivis



8719514477254



Suuntaa laadukasta LED-valoa helposti sinne, missä valoa tarvitaan

Mimosa-valikoimaan kuuluu seinävalaisimia ja maahan asennettavia valaisimia, joiden uudenlainen muotoilu mahdollistaa valon suuntaamiseen haluttuun paikkaan. Mimosa-valaisimet on valmistettu laadukkaasta alumiinista, ja niiden tehokkaat LED-moduulit ja luotettava tekniikka varmistavat pitkän käyttöiän. Saatavilla joko lämpimän tai viileän valkoisella valolla.

Helppokäyttöinen

- Kohdenna valoa minne haluat
- Laaja valokeila

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu
- Erittäin laadukas LED-valaisin

8719514477254

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Kohokohdat

Kohdenna valoa minne haluat

Ainutlaatuisen kääntyvän paneelin avulla voit suunnata valoa helposti halumaasi paikkaan. Valaise piha täydellisesti – olitpa sitten syömässä perheen ja ystävien kanssa terassilla tai rentoutumassa hyvän kirjan parissa puutarhassa.

Laaja valokeila

Tämä valaisin tuo lisää kirkkautta kaikkiin ulkotiloihin.

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaituksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

Erittäin laadukas LED-valaisin



Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit



Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Alumiini

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin valkoinen valo: Kyllä
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,406 kg
- Korkeus: 17,1 cm
- Pituus: 11,7 cm
- Leveys: 12 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 630
- Valon väri: 2 700 K
- Verkkovirta: 220-240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514477254
- Nettopaino: 0,41 kg
- Bruttopaino: 0,51 kg
- Korkeus: 18,5 cm
- Pituus: 5,5 cm
- Leveys: 14 cm

