

PHILIPS

Alasvalaisin

Toiminnallinen

Meson alasvalo

Vähemmän häikäisyä
(Interlaced-optiikka)

Silmille sopiva valaistus

Valkoinen



8720169173460



Silmillesi sopiva LED- valo

Valaise tilasi Philips EyeComfort LED-alasvalaisimella, joka tarjoaa miellyttävän valonlähteen silmiäsi rasittamatta.

Helppo nauttia

- Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton ja ympäristöön sulautuva valaisin.

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Vähemmän häikäisyä. Enemmän mukavuutta.

Kohokohdat

Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut malli

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

EyeComfort ja lomitettu optiikka

Lomitetun optiikan tekniikka parantaa yleistä valaistuskokemusta jokapäiväisessä elämässä. Mikrolinssitekniikka, johon on painettu 3D-kuvioita valon hajauttamiseksi, saa aikaan tasaisen valon jakautumisen,

mikä vähentää häikäisyä merkittävästi. Tämä valaistus ei ole vain pehmeän tasainen ja mukava silmille, vaan se myös jakaa valon taitavasti uudelleen, jotta valaistulla alueella on vähemmän häikäisyä.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 7 500

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 100 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 93 mA
- Tehokkuus: 76 lm/W

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,09 kg
- Aukon pituus: 12.5 cm
- Aukon leveys: 12.5 cm
- Korkeus: 3,5 cm
- Pituus: 14 cm
- Upotussyvyys: 11,7 cm
- Leveys: 14 cm

Huolto

- Takuu: 1 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 140 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 960
- Valon väri: 4 000 K
- Verkkovirta: 220–240 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

8720169173460

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169173460
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,11 kg
- Korkeus: 14,1 cm
- Pituus: 4,2 cm
- Leveys: 15,1 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003282601



Julkaisupäivä: 2024-07-25
Versio: 0.308

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com