

PHILIPS

Garnet
kattovalaisin 40W

Kattovalaisimet

4 000 K

Musta



8720169195318



Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Huoneen tunnelman muuttaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Philips SceneSwitch LED -kattovalaisimella voit valita sopivan tunnelman kolmella ainutlaatuisella asetuksella. Päävalaisimen ja epäsuoran valon yhdistelmä tuo käyttöösi monia vaihtoehtoja, jotka sopivat täydellisesti yhdessäoloon, keskittymiseen ja tunnelmallisiin hetkiin. Erillistä himmennintä tai asennusta ei tarvita – valaisinta ohjataan nykyisellä valokytkimelläsi.

Helppo nauttia

- Helppo asentaa

Valotehoste

- Epäsuora valaistus
- Kolmen valaistusalueen valo
- Pehmeä harmoninen valo

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Kohokohdat

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Epäsuora valaistus

Tulivuorivarjostin luo mukavan vaikutelman ja heijastaa valoa pehmeästi.

Kolmen valaistusalueen valo

Kolmen valaistusalueen valonlähde tarjoaa sinulle joustavia mahdollisuuksia haluamasi tunnelman luontiin.

Pehmeä harmoninen valo

Epäsuoran ja suoran valon oikea yhdistelmä luo tilaasi lämpimän hehkun ilman häikäisyä.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Pyöreä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 200 mA
- Tehokkuus: 110 lm/W

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,23 kg
- Korkeus: 9,9 cm
- Pituus: 50 cm
- Leveys: 50 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 500 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
4400
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho:
40
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169195318
- Nettopaino: 1,3 kg
- Bruttopaino: 3,16 kg
- Korkeus: 54 cm
- Pituus: 13 cm
- Leveys: 54 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003316401



Julkaisupäivä: 2024-07-25
Versio: 0.368

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com