

# PHILIPS

Hehkulankalamppu,  
kirkas 60 W ST64 E27

UltraEfficient


2700K

840 lm

50 000 h



8720169202689



## Kirkas ja laadukas LED- valaistus

Philipsin LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen kotiin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

### Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

# Kohokohdat

## Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

## Säästää energiaa jopa 90 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 90 % energiaa verrattuna vakiopolttimoihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

## Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuotta.

# Tekniset tiedot

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Bulb Material: Lasi

### Polttimon mitat

- Korkeus: 14 cm
- Leveys: 6,4 cm

### Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia

### Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K
- Valovirta: 840 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

### Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: UltraEfficient, EyeComfort

### Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 210 lm/W

#### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169202689
- Tilauskoodi: 872016920268900
- Tuotteen nimi: LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4

#### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: AC 220-240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

#### Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 14 cm

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1442639

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169202689
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-01-22  
Versio: 0.407

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)