

PHILIPS

Amigo kattotuuletinvalaisin
60 + 25W

Kattotuuletinvalaisimet

3000/4400/6500K

Valkoinen

Himmennettävä;kaukosäädin



8720169260627



Säädä tunnelmaa helposti

Tässä Philips LED -kattotuuletinvalaisimessa yhdistyvät miellyttävä tuulenvire ja mahdollisuus säätää valoa tarpeiden mukaan. Sisältää kaukosäätimen.

Helppo nauttia

- Ympäri vuotiseen käyttöön
- Nauti raikkaasta ilmavirrasta

Kohokohdat

Ympärivuotiseen käyttöön

Kesä- ja talvitila pitävät huolen siitä, että saat käyttöön kuhunkin vuodenaikaan parhaiten sopivat ilmankiertoasetukset.

Nauti raikkaasta ilmavirrasta

Tuo luonnontuuli kotiisi Natural Breeze -toiminnolla, joka vaihtaa tuulettimen nopeusasetusta dynaamisesti luonnollista ilmavirtausta jäljitellen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattotuulettinvalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Kaukosäädin

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 380 mA
- Tehokkuus: 108 lm/W

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2,1 kg
- Korkeus: 14,2 cm
- Pituus: 57,7 cm
- Leveys: 57,7 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 577 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 6500
- Valon väri: 3000/4400/6500
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

8720169260627

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169260627
- Nettopaino: 2,1 kg
- Bruttopaino: 3,4 kg
- Korkeus: 62 cm
- Pituus: 17 cm
- Leveys: 61,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.206

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com