

# PHILIPS

Vapora  
aurinkokennovalaisin 1,5

Ulkovalaisimet

2700K

Musta

Liiketunnistin; aurinkoenergia; ve  
sitiivis



8720169265721



## Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta kestävällä tavalla

Philips Vapora -pylväsvalaisin on luotettava aurinkokennovalaisin, joka on pitkäikäinen, auttaa vähentämään energiankulutusta ja tukee kestävä kehityksen tavoitteita.

### Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Aurinkoenergia

### Edistyksellinen LED-valo

- Erittäin laadukas LED-valaisin

### Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

### Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

# Kohokohdat

## Johdotusta ei tarvita

Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

## Aurinkoenergia



Philips-aurinkokennovalaisimet on suunniteltu hyödyntämään auringosta saatua energiaa mahdollisimman tehokkaasti, jotta valo kestää pidempään. Koska valaisimet eivät kuluta sähköä, pienennät sähkölaskua ja osallistut samalla ympäristön suojeluun.

## Erittäin laadukas LED-valaisin

Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

## Laadukas materiaali

Philips-ulkovalaisimissa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

## IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

## Lämmin valkoinen valo (2 700 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu väriämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat väriämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat väriämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka väriämpötila on 2 700 K.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädetty spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Lämmin valkoinen valo: Kyllä
- Keskipiste: ei

### Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

### Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

### Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet:  
Aurinkokennovalaisin, Vesitiivis,  
Hämärästä aamunkoittoon

### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,305 kg
- Korkeus: 54 cm
- Pituus: 13 cm
- Leveys: 13 cm

### Huolto

- Takuu: 2 vuotta

### Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:  
200
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 3,3 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Vaihtolampun enimmäisteho: 1.5 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169265721
- Nettopaino: 0,31 kg
- Bruttopaino: 0,47 kg
- Korkeus: 28,4 cm
- Pituus: 13,7 cm
- Leveys: 16,4 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929004066601

