

PHILIPS

Kattovalaisin 21W

Kattovalaisimet

2700K

Valkoinen



8720169296022



Valot syttyvät automaattisesti

Tämä Philips LED -kattovalaisin on helppo sytyttää ja sammuttaa liiketunnistimen avulla. Laajan tunnistusalueen, kirkkaan valon ja heti syttyvän LED-tekniikan ansiosta kotisi on hyvin valaistu, mikä lisää turvaa ja näkyvyyttä. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä.

Helppo nauttia

- Automaattisen liiketunnistimen ansiosta valaisin syttyy automaattisesti ihmisten kävellessä sen lähellä.

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Integroitu liiketunnistin Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkynnän,

stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 183 mA
- Tehokkuus: 119 lm/W

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,6 kg
- Korkeus: 7 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 345 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2500
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169296022
- Nettopaino: 0,6 kg
- Bruttopaino: 0,89 kg
- Korkeus: 38 cm
- Pituus: 8 cm
- Leveys: 38 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.198

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com