

# PHILIPS

Alula aurinkokennovalaisin  
1,2 W

Ulkovalaisimet

3 000K

Musta

RGB-  
värit;aurinkoenergia;vesitiivis



8720169296503



## Valaise ulkotilasi

Tässä kannettavassa Philips Alula aurinkokennovalaisimessa on kolme valaistusasetusta. Valitse kahdesta kirkaustasosta tai ota käyttöön RGB-väriavot helposti valaisinta napauttamalla.

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

### Edistyksellinen LED-valo

- Erittäin laadukas LED-valaisin

### Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

# Kohokohdat

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia



Luotettava ja laadukas valo, joka kestää jopa 15 000 tuntia. Voit ottaa rennosti, kun valaisimien ylläpidosta ei tarvitse huolehtia vuosiin. Samalla saat kotiisi täydellisen tunnelmavalaisuksen.

## Erittäin laadukas LED-valaisin

Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

## Laadukas materiaali

Philips-ulkovalaisimissa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

## IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kannettavat valaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: RGB-värit, Aurinkokennovalaisin, Vesitiivis

## Tehonkulutus

- Teho: 1,2 W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,362 kg
- Korkeus: 15 cm
- Pituus: 13 cm
- Leveys: 12 cm

## Huolto

- Takuu: 1 vuotta

#### Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 80/20
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: 5, DC 4
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- IP-koodi: IP44

- Turvallisuusluokka: Luokka III
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169296503
- Nettopaino: 0,36 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 12 cm
- Pituus: 14 cm
- Leveys: 15 cm



Julkaisupäivä: 2024-11-21  
Versio: 0.139

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)