

PHILIPS


Kapselilamppu 28 W
G4

LED

2 700 K

300 lm

15 000 h



8720169300538



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettu lamput.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Energiansäästö jopa 80 %

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värielämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa

valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalolaistukseen.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli
- Pistoke: G4
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Kirkas muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 3,8 cm
- Leveys: 1,2 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K
- Valovirta: 300 lm

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 125 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169300538
- Tilauskoodi: 872016930053800
- Tuotteen nimi: LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC Electronic 12 V
- Teho: 2,4 W
- Tehon vastaavuus: 28 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 3,8 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: - Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1879161

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169300538
- Nettopaino: 0 kg
- Bruttopaino: 0,01 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-12
Versio: 0.238

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com