

# PHILIPS

Valonauha 5 m RGB

Valonauhat

RGB

Valkoinen

Himmennettävä;RGB

8720169309869



## Tehokas ja tyylikäs valaistus

Muuta huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi.

**Tunnelmallinen valotehoste**

- Tunnelmavalaistusasetus

# Kohokohdat

## Tunnelmavalaistusasetus

Luo lämpimän kotoisa ilmapiiri tunnelmavalaistusasetuksella.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120 °
- Värintoistoindeksi (CRI): -
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

## Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Valonauhat
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, RGB-värit

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.78

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,24 kg
- Korkeus: 0,15 cm
- Pituus: 500 cm
- Leveys: 1 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: -
- Valon väri: RGB
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169309869
- Nettopaino: 0,24 kg
- Bruttopaino: 0,33 kg
- Korkeus: 20,7 cm
- Pituus: 16,6 cm
- Leveys: 6,6 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929004121001



Julkaisupäivä:  
2024-09-20  
Versio: 0.98

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)