

PHILIPS

Valonauha 5 m RGB

Valonauhat

RGB

Valkoinen

Himmennettävä;RGB

8720169309869



Tehokas ja tyylikäs valaistus

Muuta huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi.

Tunnelmallinen valotehoste

- Tunnelmavalaistusasetus

Kohokohdat

Tunnelmavalaistusasetus

Luo lämpimän kotoisa ilmapiiri tunnelmavalaistusasetuksella.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120 °
- Värintoistoindeksi (CRI): -
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Valonauhat
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, RGB-värit

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.78

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,24 kg
- Korkeus: 0,15 cm
- Pituus: 500 cm
- Leveys: 1 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: -
- Valon väri: RGB
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169309869
- Nettopaino: 0,24 kg
- Bruttopaino: 0,33 kg
- Korkeus: 20,7 cm
- Pituus: 16,6 cm
- Leveys: 6,6 cm

