

# PHILIPS

Filamenttilamppu  
huurrettu 60W A60 E27

UltraEfficient

2700K

840 lm

50 000 h

Himmennys



8720169310537



## UltraEfficient on kaikkien aikojen energiatehokkain LED-lamppumme

Philips UltraEfficient LED -lamput tarjoavat kauniin valon, poikkeuksellisen pitkän 50 000 tunnin käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Vähennä lamppujen vaihtotarvetta ja nauti EyeComfort-valosta, joka ei rasita silmiä.

### Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

### Suunniteltu kestävämpään ja säästämään enemmän energiaa

- Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

## Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa



UltraEfficient-LED-lamppumme ovat vähintään 60 % energiatehokkaampia kuin Philipsin tavalliset LED-lamput, joten säästät energiaa joka päivä.

## Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Lamppuja ei tarvitse vaihtaa usein. UltraEfficient-LED-lamppujen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne kestävät 3,5 kertaa pidempään kuin Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit siis nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Polttimon mitat

- Korkeus: 10,8 cm
- Leveys: 6 cm

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 840 lm

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

## Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 210 lm/W

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169310537
- Tilauskoodi: 872016931053700
- Tuotteen nimi: LED CLA 60W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: AC 220-240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

#### Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,8 cm

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1882026

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169310537
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-17  
Versio: 0.167

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)