

PHILIPS

Filamenttilamppu
huurrettu 60W A60 E27

UltraEfficient

2700K

840 lm

50 000 h

Himmennys



8720169310537



UltraEfficient on kaikkien aikojen energiatehokkain LED- lamppumme

Philips UltraEfficient LED -lamput tarjoavat kauniin valon, poikkeuksellisen pitkän 50 000 tunnin käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Vähennä lamppujen vaihtotarvetta ja nauti EyeComfort-valosta, joka ei rasita silmiä.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Suunniteltu kestävämpään ja säästämään enemmän energiaa

- Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo

johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa

UltraEfficient-LED-lamppumme ovat vähintään 60 % energiatehokkaampia kuin Philipsin tavalliset LED-lamput, joten säästät energiaa joka päivä.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Lamppuja ei tarvitse vaihtaa usein. UltraEfficient-LED-lamppujen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne kestävät 3,5 kertaa pidempään kuin Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit siis nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Bulb Material: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,8 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 840 lm

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 210 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169310537
- Tilauskoodi: 872016931053700
- Tuotteen nimi: LED CLA 60W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: AC 220–240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatodellisuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,8 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1882026

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169310537
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-01-14
Versio: 0.162

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com