

# PHILIPS

Lamppu 100 W A60  
E27

LED

2 700 K

1 521 lm

15 000 h



8720169326095



## Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettu lamput.

### Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

# Kohokohdat

## Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikkymistä. Nyt voit

tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

## Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Lampun materiaali: Muovi

## Polttimon mitat

- Korkeus: 12 cm
- Leveys: 6 cm

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 150 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 1521 lm

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 117 lm/W

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169326095
- Tilauskoodi: 872016932609500
- Tuotteen nimi: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: AC 220-240 V
- Teho: 13 W
- Tehon vastaavuus: 100 W

## Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12 cm

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz

8720169326095

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8720169326095
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 15,6 cm
- Pituus: 6,6 cm
- Leveys: 6,4 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002306810



Julkaisupäivä: 2024-06-24  
Versio: 0.160

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)