

PHILIPS

Kinno pylväsvalaisimet
25W E27 (ei sisällä
lamppua)

Ulkovalaisimet

Ei sisällä lamppua

Musta

Vesitiivis

8720169351431



Nauti kauniista puutarhasta

Tämä trendikäs Philips Kenno -ulkovalaisin luo puutarhaan juuri toivomasi tunnelman.

Helppokäyttöinen

- Ei sisällä lamppua

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Tyylikästä, nykyaikaista muotoilua puutarhaan
- Valitse pylväsvalaisimet pihalle

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Kohokohdat

Ei sisällä lampua

Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Tyylikästä, nykyaikaista muotoilua puutarhaan

Philipsin nykyaikaisesti muotoillut valaisimet ovat tyylikkäättä mutta hillittyjä, kauniita päivin ja öin viemättä kuitenkaan huomiota puutarhasta tai terassista. Valaisinvaihtoehtoja on runsaasti, joten löydät varmasti makusi ja ulkotilojesi mukaisen valaisimen.

Valitse pylväsvalaisimet pihalle

Tuo ulkotilojen parhaat puolet esiin tällä oylväsvalaisimella, joka soveltuu täydellisesti puutarhaan, terassille tai pihatielle.

Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Alumiini

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,1 kg
- Korkeus: 39 cm
- Pituus: 17 cm
- Leveys: 17 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Kanta/kupu: E27
- Vaihtolampun enimmäisteho: 25 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169351431
- Nettopaino: 1,1 kg
- Bruttopaino: 1,28 kg
- Korkeus: 41,5 cm
- Pituus: 20 cm
- Leveys: 20 cm



Julkaisupäivä: 2025-03-12
Versio: 0.273

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com