

# PHILIPS

Blaise  
seinävalaisimet 1,5W

UltraEfficient Solar


3 000 K

Antrasiitti

Linkitettävä; liiketunnistin; aurinkoenergia; vesitiivis



8720169362048



## Kestävä aurinkokennokäyttöinen ulkovalaisin kaikkiin vuodenaikoihin

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan LED-aurinkokennoukkovalaisimen, jonka uusi tekniikka vähentää hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia eli yli viisi kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla. Kestävämpi valaistusratkaisu.

### Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia

### Ensiluokkainen laatu

- Kestävä muotoilu ja PowerShield-pinnoite

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

8720169362048

**Erityisominaisuudet**

- Dual-Brightness-valo

**Laadukasta valoa**

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

# Kohokohdat

## Johdotusta ei tarvita



Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

## Käyttöikä jopa 50 000 tuntia



Luotettava ja laadukas valo, joka kestää jopa 50 000 tuntia. Voit ottaa rennosti, kun valaisimien ylläpidosta ei tarvitse huolehtia vuosiin. Samalla saat kotiisi täydellisen tunnelmavalaistuksen.

## Kestävä muotoilu



PowerShield-suojausUlkovalaisimet pysyvät erinomaisessa kunnossa Interponin suorituskykyisen Interponin suorituskykyisen jauhemaalipinnoitteen ansiosta. Interpon on AkzoNobel-tuotemerkki. Perinteisiä maaleja kestävämpänä se suojaaa haalistumiselta, naarmuilta, kolhuilta ja ruostumiselta, joten valaisimet pysyvät kauniina ja suorituskykyisinä pitkään.

## IP44 – säänkestävä




Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

## Dual-Brightness-valo

Dual-Brightness-ominaisuuden avulla voit luoda monipuolisen ja tyylikkään tunnelmavalon. Valo himmenee, kun sen lähellä ei oleskella, ja kirkastuu automaattisesti, kun ihmisiä on paikalla. Näin saat juuri sopivan valaistuksen tarpeen mukaan.

## Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu väriämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat väriämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat väriämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka väriämpötila on 3 000 K.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Linkitettävä, Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vesitiivis

## Tehonkulutus

- Teho: 1,5 W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 14 cm
- Pituus: 12 cm
- Leveys: 16 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 50 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 250/20
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: DC 4
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169362048
- Nettopaino: 0,5 kg
- Bruttopaino: 0,65 kg
- Korkeus: 18,8 cm
- Pituus: 14,5 cm
- Leveys: 15,5 cm

