

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED-valaisin

60 cm

4 000 K:n luonnollisen
valkoinen valo

1 700 lm

Valkoinen viimeistely



8720169502680



Ammattitasoista laatua projektiisi

Vesitiiviitä (säänkestäviä) ja kestäviä LED-valaisimia teolliseen käyttöön, nyt myös valkoisella rungolla. ProjectLine waterproof -valaisin on kestävä (IK06) ja suojattu pölyltä ja roiskavalta vedeltä mistä tahansa suunnasta (IP65). Voidaan asentaa seinälle (vaakasuunnassa), katolle ja ripustusasentaa käyttökohteisiin. Sopii ihanteellisesti yleisvalaistukseen (työvalaistukseen), varastotiloihin, autotalleihin ja kellareihin, ja se tuottaa lämpimän valkoisen valon.

Ympäristöystävällinen valinta

- Energiansäästö alkaa, kun sytytät valot

Korkealaatuiseen valaistukseen

- Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Kohokohdat

Energiaa säästävä

Kaikki Philipsin energiansäästälamput pienentävät sähkölaskua heti, kun painat kytkintä. Ne käyttävät elinkaarensa aikana vähemmän kilowatteja, joten säästät selvää rahaa. Energiansäästö vaihtelee lampun tyyppin ja tekniikan mukaan.

Luotettavaa laatua

Philips pitää lamppujen suorituskykyä koskevan lupauksensa. Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan valovirrasta, käyttöiästä ja vastaavuudesta hehkulampan tehoon.

Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöiän jopa 35 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Kotelon väri: Valkoinen
- Rungon materiaali: Polykarbonaatti
- Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali
- Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti

Kestävyys

- Ympäristön lämpötila: -20...+35 °C

Ympäristöystävällisyys

- Kestävän kehityksen profiili: -

Takuu

- Takuu-aika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): >80
- Valonlähteen keilakulma: -
- Valovirran toleranssi: +/-10%
- Värikoodi: 840 neutraali valkoinen
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Värilämpötila (nim.): 4000
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Valonlähde vaihdettavissa: Ei
- Valaisimen valokeila: 120°
- Valovirta: 1 700 lm
- Enimmäishimmennystaso: Ei sovellettavissa
- Optiikan materiaali: Polykarbonaatti
- Optiikan tyyppi: Keilakulma 120°
- Heijastimen materiaali: Polykarbonaatti
- Kyllästetty punainen (R9): <50
- Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 1,6
- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W
- Häikäisyindeksi CEN: 27

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Hotellit & ravintolat, Puutarha & terassi
- Lisäominaisuudet: ProjectLine, Vesitiivis

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- ENEC-merkintä: ENEC-merkki
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä
- Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobiologisen riskin tiedot: 0,2 m

Teho

- Tulojännite: 220-240
- Kytkenävirtasäys: 2,8 A
- Kytkenäaika: 0,095 ms
- Tehokerroin (murtoluku): 0.9

Tehonkulutus

- Keskimääräinen CLO-energiankulutus: - W
- Alkuperäinen CLO-energiankulutus: - W
- Virrankulutus: 17 W
- Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 44,5 mm
- Kokonaispituus: 598 mm
- Kokonaisleveys: 35,5 mm

Tekniset tiedot

- Kaapeli: Kaapeli 0,3 m ilman pistoketta
- Liitäntä: Liitinyksikkö 2-napainen
- Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 35 000 tunnin käyttöiän aikana: 7,5 %
- Ohjauskäyttöliittymä: -
- Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off)
- Liitäntälaite mukana: Kyllä
- Kiinnitysmateriaali: -
- Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
- Suojausluokan koodi: IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta
- Viivatiheys: 50 or 60
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): -
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): -
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (75 000 h): -
- Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK06 | 1 J
- Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö
- Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 210
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka II
- Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Kyllä
- Himmennettävä: Ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169502680
- Nettopaino: 0,19 kg
- Bruttopaino: 0,3 kg
- Korkeus: 4,6 cm
- Pituus: 66 cm
- Leveys: 3,8 cm

