

# PHILIPS

Applique murale Skua  
42 W E27 Sans ampoule

myGarden

Sans ampoule

Noir

Résistant à l'eau



17382/30/PN



## Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Donnez un style vintage à votre espace extérieur avec la lanterne murale Skua de Philips. Son design rétro et élégant vous fera savourer vos moments à l'extérieur. Son aluminium de qualité et sa finition noire sont parfaits pour votre style personnel.

### Conçus pour l'extérieur

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

### Caractéristiques spécifiques

- Résiste aux intempéries

### Profitez de votre jardin

- Créez une atmosphère élégante et accueillante

# Points forts

## Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

## Créez une atmosphère élégante

Dernier cri en matière de tendances et styles de vie, cette applique murale d'extérieur s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur, pour créer l'ambiance de vos rêves.

## Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminium

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

**Options/accessoires inclus**

- Résistance totale aux intempéries: Oui

**Espace jardin**

- Espace jardin: Jardin et terrasse

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Classique
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,935 kg
- Hauteur: 21,8 cm
- Longueur: 34,4 cm
- Largeur: 30 cm

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Puissance électrique: 50-60 Hz
- LED: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 42 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696165843
- Poids net: 0,94 kg
- Poids brut: 1,46 kg
- Hauteur: 24,4 cm
- Longueur: 33,1 cm
- Largeur: 36,1 cm



Date de publication:  
2025-02-28  
Version: 0.528

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)