

# PHILIPS

Ampoule fumée à  
filament 11 W ST64 E27

LED

1800 K

100 lm

15 000 h



8718699759650



## Une ampoule unique

Les ampoules LED Philips offrent une longue durée de vie, permettent des économies d'énergie immédiates et significatives, et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Modernes et élégantes, ces ampoules à intensité variable remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

### Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

### La lumière au-delà de l'éclairage

- Style rétro, technologie LED moderne

### Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

# Points forts

## LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais,

vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

## Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: fumé
- Matériaux des lampes: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14,3 cm
- Largeur: 6,4 cm

## Design et finition

- Matériaux: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Gamme de températures ambiantes: -20 à +40 °C
- Durée de vie nominale: 15 000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 1800 K
- Flux lumineux nominal: 100 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K
- Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
- Flux lumineux: 100 lm
- Effet stroboscopique: 0,4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 43 lm/W

**Divers**

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Décoratif

**Autres caractéristiques**

- Efficacité: 43 lm/W
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

**Informations figurant sur l'emballage**

- EAN: 8718699759650
- Code commercial: 871869975965000
- Titre du produit: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

**Puissance système**

- Facteur de puissance (fraction): 0.54

**Consommation électrique**

- Facteur de puissance: 0.54
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 2,3 W
- Puissance équivalente: 11 W
- Consommation électrique: 2,3 W

**Dimensions et poids du produit**

- Longueur: 14,3 cm

**Valeurs nominales**

- Durée de vie nominale: 15 000 h

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60 Hz
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Culot: E27

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718699759650
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,07 kg
- Hauteur: 18,2 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 7 cm
- Code 12NC: 929002380601



Date de publication:  
2024-06-19  
Version: 0.253

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)