

# PHILIPS

2 ampoules flamme  
40W B35 E14

LED

4000K

470 lm

15 000 h



8719514310131



## Ampoule LED pour la maison, à la pointe de la technique

Les ampoules flammes LED Philips en verre dépoli ont une durée de vie exceptionnelle et projettent une lumière douce et diffuse. Simples et élégantes, elles sont parfaites pour les lustres acceptant les petits culots (E14).

### Optez pour une solution durable

- Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs
- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

# Points forts

## Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une

solution d'éclairage optimale pour plus de 15 ans.

## Convient parfaitement à un équipement décoratif



Éclairage moderne des bougies LED Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

## Une LED simple pour une utilisation quotidienne

L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez d'une LED Philips, à un prix abordable.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Plastique

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,6 cm
- Largeur: 3,5 cm

## Design et finition

- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 840 | CCT of 4000K

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 95 lm/W

#### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514310131
- Code commercial: 871951431013101
- Titre du produit: LED 40W B35 E14 CW FR ND RF 2SRT6

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 4,9 W
- Puissance équivalente: 40 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,6 cm

#### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514310131
- Poids net: 0,03 kg
- Poids brut: 0,15 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 8,5 cm



Date de publication:  
2024-11-21  
Version: 0.281

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)