

# PHILIPS

Plafonnier Garnet  
40 W

Plafonniers

2700K

Noir



8720169195271



## Une fixation. Votre interrupteur. Trois paramètres de lumière.

Vous n'avez jamais changé l'atmosphère d'une pièce plus facilement. Le plafonnier à LED bizona SceneSwitch de Philips vous permet de créer l'ambiance avec trois réglages uniques. L'association d'une lumière principale et indirecte vous permet de trouver l'éclairage parfait pour les réunions, les périodes de concentration et les moments de détente. Et aucune installation n'est nécessaire, pas plus que la mise en place d'un variateur, puisque c'est l'interrupteur déjà présent qui fait tout.

### Simple d'utilisation

- Installation facile

### Effet lumineux

- Lumière indirecte
- Éclairage triple zone
- Lumière douce et harmonieuse

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

# Points forts

## Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

## Lumière indirecte

L'abat-jour Volcano décore votre espace et réfléchit subtilement la lumière.

## Éclairage triple zone

La source de lumière triple zone vous offre la liberté de créer l'ambiance qui vous convient.

## Lumière douce et harmonieuse

L'association de lumière directe et indirecte diffuse une lueur chaleureuse dans tout votre espace, sans vous éblouir.

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rond

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20 000

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

### Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 200 mA
- Efficacité: 105 lm/W

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,23 kg
- Hauteur: 9,9 cm
- Longueur: 50 cm
- Largeur: 50 cm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20 000 h
- Diamètre: 500 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4200
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 40
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169195271
- Poids net: 1,3 kg
- Poids brut: 3,16 kg
- Hauteur: 54 cm
- Longueur: 13 cm
- Largeur: 54 cm
- Code 12NC: 929003316201



Date de publication:  
2024-07-25  
Version: 0.401

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.