

# PHILIPS

Plafonnier ventilateur  
Amigo 42+20 W

Plafonniers ventilateurs

3 000/4 400/6 500 K

Blanc

Intensité  
variable; Télécommande



8720169248786



## Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Associez une lumière personnalisable à une brise confortable grâce au ventilateur de plafond à LED Philips télécommandé.

### Simple d'utilisation

- Utilisation toute l'année
- Douce brise agréable

# Points forts

## Bénéficiez d'une utilisation toute l'année

Grâce aux modes de fonctionnement pour l'été et l'hiver, vous profiterez des réglages les plus adaptés pour faire circuler l'air chez vous, toute l'année.

## Profitez d'une douce brise

Avec la fonction Natural Breeze, qui permet de régler la vitesse du ventilateur de façon dynamique, faites souffler une brise qui semble venue de la mer partout dans la maison.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rond

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15 000

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers ventilateurs
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Télécommande

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 330 mA
- Efficacité: 95 lm/W

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,5 kg
- Hauteur: 13,7 cm
- Longueur: 48,5 cm
- Largeur: 48,5 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15 000 h
- Diamètre: 485 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4400
- Couleur de lumière: 3000/4400/6500
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8720169248786
- Poids net: 1,5 kg
- Poids brut: 2,32 kg
- Hauteur: 51,5 cm
- Longueur: 15,5 cm
- Largeur: 51 cm



Date de publication:  
2024-11-21  
Version: 0.304

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.